














真空位移台选购指南

Feinixs 电动真空位移台是公司在总结多年真空运动控制应用经验后推出的一系列具有自主知识产权的优质产品。每款产品从材料选择到加工处理都做了大量针对性的实验，从而保证产品在真空环境中能进行稳定的精密运动。

真空位移台一选型表

产品名称	产品型号	图片	行程 (mm)	最小运动增量 (um)	双向重复定位精度 (um)	最大速度 (mm/s)	分辨率 (um)	单向重复定位精度 (um)	定位准确度 (um)	负载 (Kg)	外形尺寸 (mm)	页码
真空用步进电机高精度整体台面平移台	FMS80VR-30		30	2	±2	10	0.625	±1	±10	10	159X110X40	71
真空用步进电机高精度整体台面平移台	FMS80VR-50		50	2	±2	10	0.625	±1	±10	5	159X110X40	71
真空用步进电机高精度通用平移台	FMS80V-50		50	2	±3	10	0.625	±1.5	±12	10	314X80X43.5	73
真空用步进电机高精度通用平移台	FMS80V-100		100	2	±3	10	0.625	±1.5	±12	10	314X80X43.5	73
真空用步进电机高精度通用平移台	FMS80V-150		150	2	±3	10	0.625	±1.5	±15	10	364X80X43.5	73
真空用步进电机高精度大台面平移台	FMS120V-100		100	3	±3	40	2.5	±1	±12	20	352X120X56	75

产品名称	产品型号	图片	行程 (mm)	最小运动增量 (um)	双向重复定位精度 (um)	最大速度 (mm/s)	分辨率 (um)	单向重复定位精度 (um)	定位准确度 (um)	负载 (Kg)	外形尺寸 (mm)	页码
真空用步进电机高精度大台面平移台	FMS120V-200		200	3	±3	40	2.5	±2	±15	20	452x120x56	75
真空用步进电机高精度大台面平移台	FMS120V-300		300	3	±4	40	2.5	±3	±20	20	552x120x56	75
直线电机真空高性能平移台	FMS100VC-50		50	0.3	±1	100	0.1	±0.5	±5	4	160X100X38	77
真空用步进电机旋转台	FMSR100V		360°	0.005°	±0.01°	20	0.003°	±0.005°	±0.02°	10	210X116X45.5	79
真空用步进电机倾角台	FMSA70A(B)V		±4°	0.005°	±0.01°	20	0.003°	±0.005°	±0.02°	10	152x70x50	81
真空用步进电机-升降台	FMSZ85VR-20		20	2	±2.5	10	0.625	±1	±10	5	85x85x85	83
真空用步进电机-升降台	FMSZ115VR-50		50	2	±2.5	10	0.625	±1	±10	10	115x115x130	85
真空用步进电机-升降台	FMSZ80V-50		50	22	±2	10	0.625	±1.5	±12	10	124x80x179	87