



Model	FMS115R-100
行程 Travel(mm)	100
负载* Load Capacity(Kg)[1]	20
分辨率 Resolution(μm)	0.625
最小步进量 Min.Incremental Motion(μm)[2]	2
单向重复定位精度/保证值* Undirection Repeatability[3]/Guaranteed(μm)[4]	±2 or 4
单向重复定位精度/典型值 Undirection Repeatability/Typical(μm)	±1 or 2
双向重复定位精度/保证值 Bi-Directional Repeatability/Guaranteed(μm)	±3 or 6
双向重复定位精度/典型值 Bi-Directional Repeatability/Typical(μm)	±2 or 4
定位精度/保证值 Accuracy[3]/Guaranteed(μm)	±15 or 30
定位精度/典型值 Accuracy/Typical(μm)	±10 or 20
最大速度* Max.Speed(mm/s)[5]	10
直线度 Straightness(μm)	12
平整度 Flatness(μm)	12
偏摆 Yaw(arcsec)	30
俯仰 Pitch(arcsec)	30
重量 Weight(kg)	3.2



※ 备注  
 [1]: 负载为水平放置下的中心垂直负载:最大负载为80kg  
 [2]: 最小运动增量不等同于分辨率,最小运动增量是指运动系统在连续、稳定情况下能够移动的最小量。一般来说,系统分辨率远小于最小运动增量。考虑传动结构和编码器对系统误差的影响,直线电机位移台与步进电机位移台相比,其最小运动增量更加接近于分辨率  
 [3]: 精度数据为平台水平放置时,采用激光干涉仪依据 GB/T17421-2000 标准测得;产品精度随负载大小存在差异,为保证精度,建议负载控制在标称范围内使用  
 [4]: 典型值和保证值的区别见技术指南  
 [5]: 最大速度为典型值,随负载与控制器不同有所差异:空载最大速度为30mm/s,标称负载下最大速度为15mm/s

名称	签名	日期
绘制	楼家倚	2026/3/24
检查		
批准		
制造		
检验		

**菲克科技**  
**einixs**

材料

质量(g):

标题		
步进电机高精度整体大台面平移台		
工程图号	版本	尺寸
FMS115R-100	A	A4
图纸1(共1)		